

ليزر لإزالة الشعر آلة لصالون Lanyuan

المهمة الرئيسية

*مزيل شعر

andbikini. التخلص من الشعر غير المرغوب فيه مثل شفة الشعر والحية، شعر الإبط، والشعر على الذراعين والساقين منطقة تناسب كلا من الضوء والبشرة الداكنة.

*تجديد الجلد



نظرية العمل

- لا يمكن للأداة تخترق بشكل فعال في الأنسجة المستهدفة، والوقت المناسب نبضة ليزر يمكن ضمان الطاقة المتراكمة لكسر الأنسجة المستهدفة دون الإضرار الأنسجة المحيطة بها.
- لا يمكن للكثافة الطاقة المناسبة توفر إنتاج الطاقة بما فيه الكفاية في وقت معين لكسر الأنسجة المستهدفة دون الإضرار الأنسجة المحيطة بها.
- ويمكن هذا الاجراء المناسب حماية البشرة ضمان ما يكفي من الضرر للأنسجة المستهدفة دون الإضرار الأنسجة المحيطة بها.
- ليزر متعددة نبض هذا ليزر أشباه الموصلات سلسلة إزالة الشعر يختار طريقة كثافة الطاقة منخفضة نسبيا لتسخين الماسكارا. ثم كل من بصيلات الشعر ووقف نمو الخلايا سوف تصبح HZ، والحفاظ على هذه الدولة مع الأدوات اليدوية منزلة تحت 10 °C، 75 غير نشطة، والوصول إلى الهدف من إزالة الشعر الدائم.

بند	آلة إزالة الشعر الدائم
اكتب	الليزر
نوع الليزر	أشباه الموصلات / تجميد الليزر غير مؤلم
مفتاح-Q	لا
نمط	المحمول
الليزر أداة طريقة العمل	وضع النبض
زغفة التبريد	240 * 2
طول الموجة	808nm 10 ± 1nm
ضوء حجم البقعة	10MM * 16MM
عرض النبض	10-300ms
الطاقة القصوى من نبض	3J-140J
البقول الطاقة	140J + 10J
قوة الليزر أداة	600W
مدخل الطاقة	1200W
العمل الجهد	110V + 10%, 50HZ
اللغة OSD	الصينية، الإنجليزية
مواصفات التأمين	حد أقصى 10 ألف
(حجم آلة)	970 * 730 * 355mm
وزن	≈47kg

يسلط الضوء على

تجربة أفضل للعملاء

بارد وغير مؤلم: ألمانيا تكنولوجيا التبريد قناة متناهية الصغر تحقيق تجميد إزالة الشعر نقطة، مضموننا تماما في نظام الياقوت °C. حماية الجلد الحفاظ على درجة حرارة 4

سريعة وكاملة: بقعة كبيرة مربعة تزيد من المنطقة المعالجة، ويغطي جميع أنحاء الجلد.
لا فرط التصبغ: اختراق مباشرة إلى الأنسجة المستهدفة.

أكثر أمانا

التحكم في درجة الحرارة الجلد: تقنية التبريد يضمن الجلد في حالة مريحة.

لا التهاب: تصل طاقة الليزر مباشرة إلى بصيلات الشعر دون الإضرار الجلد.

أحدث التقنيات: التي يكفلها أحدث التقنيات في وادي البصريات في الصين، حيث تقع على ارتفاع الكثافة شركات التكنولوجيا الفائقة.

أكثر كفاءة

بقعة كبيرة تجعل من الأسهل لإزالة الشعر مساحة واسعة. 16MM * 16MM **بقعة كبيرة:** 16

سهل الاستخدام: القائمة متعدد اللغات مناسبة لمختلف العاملين

دقيق: الناتج كثافة عالية الطاقة ضمان انها دعوى لجميع أنواع البشرة. طاقة الليزر يمكن أن تصل إلى بصيلات الشعر عميقة واستيعابها على نحو فعال.

مرن: تردد قابل للتعديل، والحد الأقصى تيرة الانتاج هو 10 HZ

أطول خدمة الحياة

هو أحدث طريقة التبريد التي تستخدم على نطاق واسع في الثلاثية، وهذا TEC. التبريد TEC + **نظام التبريد:** الهواء + الماء + ديود يمكن طريقة التبريد الجديد تأكيد ليزر ديود في بيئة عمل أكثر ملاءمة والسيطرة عليه في درجة حرارة منخفضة حتى لفترة طويلة بالحاج العمل.

التحكم في درجة الحرارة صارمة: إذا ال درجة الحرارة هو أكثر من 35 درجة، و آلة سوف تتوقف عن العمل، وهذا يمكن أيضا حماية سلامة التعامل مع العلاج، خصوصا لالحنات ومرشح وضوح الشمس.

استيراد إمدادات الطاقة: تايوان المستوردة، وأفضل إمدادات الطاقة في السوق، تأكد من أن الجهاز مستقر وما يكفي من الطاقة.

الجهاز أكثر من 5,000,000 مرات وما يكفي من الطاقة. shooting **ألمانيا القضبان المستوردة:** تأكيد

انخفاض تكلفة التشغيل

مع أقل وقت العلاج وأطول خدمة الحياة، وانخفاض كبير في تكلفة الوحدة التي تعمل على كل عميل.

يمكنك العثور على الجهاز الأكثر مناسبة لحياتك المهنية الجمال، Lanyuan، في

الجمع بين وظيفة مخصصة لتلبية الغرض الجمال مختلفة.

خيارات الحالات المختلفة لتناسب مع نمط مختلف في غرفة العمل الخاصة بك.

خدمة:

1.Technical.وثائق تعليمات

2.Technical.الدعم من الصور وأشرطة الفيديو والتعليم على الانترنت.

3.Response.غضون 24 ساعة.

ضمان:

.ضمان لمدة سنة واحدة، وصيانة مدى الحياة. سوف الدعم الفني مهندسينا 'أن تكون ثابتة

Package

.جميع الصكوك معبأة بشكل جيد من قبل الستايروفوم، مربع الهواء أو حالات خشبية التبخير

س: هناك الكثير من الشركات معدات التجميل في الصين. ما هو صالحك؟

لدينا إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا، ويمكن تطبيقه على منتجاتنا بسرعة. في نفس الوقت راحة يقلل A. يوفر موقعنا لنا راحة كبيرة، بدرجة كبيرة التكلفة لدينا. حتى تتمكن من توفير منتجات ذات جودة عالية للعملاء بسعر مناسب جدا

س: كيف تضمن الجودة الخاصة بك؟ ماذا لو أحصل على آلة مكسورة؟

ج: نحن فرض رقابة صارمة على شراء المواد الخام. سنفعل تفتيش مفاجئة أثناء الإنتاج. وعند الانتهاء من المنتجات، ونحن اختبار عشرات المرات للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد. وسيتم كل آلة محمية بشكل جيد من قبل رغبة وعلب للتأكد من عدم وجود ضرر أثناء النقل.



الشحن والتسليم

الشحن: عن طريق الجو، عن طريق البحر أو عن طريق التعبير.
وقت التسليم: 3-10 أيام عمل من قبل عينة.

واقية (ووهان) المحدودة، المحدودة H.K LanYuan واقية المحدودة LanYuan ووهان

فلورا شيه

الهاتف: 83734835-027-0086

سكايب: jyboard

البريد الإلكتروني: flora@lanyuansupply.com