

:□□□□□

□□□□□□□□□□.1

2.Vaginal □□□□□□

3.Vaginal □□□□□□□□

4.Vaginal □□□□□

□□□□□□ □□□:

□□□	□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ CO2 □□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□	□□□□□ CO2
Q-□□□□□□	□□
□□□□□□□□ □□□ □□□□□	□□□□□□) □□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□	30W (40W)
□□□□□□□	□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□.
50) □□□□□ □□□MM□ 100MM)	2 + 4
□□□□□□□ □□□□□	10600nm
□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□	2 * □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□	0.1-2.6mm (□□□□□□)
□□□□□□□ □□□□□□	0.1-180mj (□□□□□□)
□□□□□□□ □□□□□ □□□□	100um-2000um
□□□□□ □□□□□ □□□□□	1 (1 * 1) -40000 (200 * 200) (□□□□□□)
□□□□□□ □□□□□	0.1MM * 0.1MM-20MM * 20MM (□□□□□□)
□□□□□□ □□□□□□	AC: 220V + 10□□ 50HZ. 110V + 10□□ 50HZ
□□□□□	□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ 10.4 □□□□
□□□□□□	□□□□
□□□□	≈42kg

:□□□□□□

- 1 □□□□□□□□□□.Minimally□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□
- 2 □□□□□.It □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□
- 3 □□□□□□.Its □□□□□ maintain1-1.5 □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□
- 4.It □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□
- 5 □□□□□□□.After□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□
- 6.Allow □□□□□ 10 □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
- 7.It □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ 20 □□□□□□
- 8.It □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□

产品名称:


规格	品牌
产地	型号

品牌:









Point Energy: 2.0 mj
Enveil: 25 %

Back

Power 1 w

Duration 2.0 ms

Interval 1.0 ms

Distance 1.0 mm

Scan Modes Random

Scan Times 1 th



Standby

Ready

