

Lanyuan 808nm Diode Laser-Haarentfernung Maschine

Hauptfunktion

*Haarentfernung

Beseitigen, abschütteln unerwünschte Haare wie Lippe Haare, Bart, Achselhaare, Haare an Armen, Beinen andbikini Bereich. Geeignet für sowohl helle als auch dunkle Haut.

*Hautverjüngung



Arbeitstheorie

1. Das Gerät kann auf dem Zielgewebe effektiv durchdringen, und die entsprechende Laserpulszeit kann die akkumulierte Energie sicherzustellen, das Zielgewebe zu durchbrechen, ohne das umgebende Gewebe zu beschädigen.
2. Die entsprechende Energiedichte kann genügend Energieabgabe in einer bestimmten Zeit liefern die Zielgewebe zu durchbrechen, ohne das umgebende Gewebe zu beschädigen.
3. Die entsprechende epidermale Schutzmaßnahme kann genug Schaden der anvisierten Gewebe gewährleisten, ohne das umliegende Gewebe zu beschädigen;
4. Der Multipuls-Laser dieser Halbleiter-Laser-Haarentfernung Serie wählt den Modus einer relativ geringen Energiedichte Mascara auf 75 ° C zu erwärmen und halten diesen Zustand mit den Handwerkzeugen unter 10Hz schieben und dann sowohl die Haarfollikel und das Zellwachstum eindämmen wird inaktiv, um das Ziel der dauerhaften Haarentfernung zu erreichen.

Artikel	808nm Diode Laser-Haarentfernung
Art	Laser
Lasertyp	Halbleiter / Einfrieren schmerzlos Laser
Q-Switch	Nein
Stil	Stationär
Laserinstrument Arbeitsmodus	Impulsbetrieb
abkühlende Flosse	240 * 2
Wellenlänge	808nm ± 10nm
Lichtfleckgröße	10mm * 16mm
Impulsbreite	10-300ms
Maximale Energie eines Pulses	3J-140J
Impulse Energie	140J + 10J
Laserinstrument Leistung	600W
Eingangsleistung	1200W
Betriebsspannung	110V + 10%, 50 Hz
OSD-Sprache	Chinesisch, Englisch

Versicherungs Spezifikation	Max 10 A
Größe (Maschine)	970 * 730 * 355mm
Gewicht	≈47kg

Höhepunkte

Bessere Kundenerfahrung

Kühl und schmerzlos: Deutschland Mikrokanalkühltechnik realisieren Punkt Haarentfernung Einfrieren, vollständig das Saphirhautschutzsystem garantiert halten bei einer Temperatur von 4 ° C.

Schnelle und vollständige: Großer Platz Ort, um den Behandlungsbereich zu erhöhen und deckt alle Ecken der Haut.

Kein Hyperpigmentierung: direkt in das Zielgewebe eindringen können.

Safer

Hauttemperaturregelung: Die Kühltechnik sorgt für die Haut in komfortablen Zustand.

Keine Entzündung: Die Laserenergie ohne Beschädigung der Haut direkt auf die Haarfollikel erreichen.

Neueste Technikgarantiert durch die neueste Technologie in Optics Valley in China, wo die High-Density-High-Tech-Unternehmen liegt.

Mehr efficient

Große Spot: 12mm * 16mm großen Spot machen es einfacher für große Fläche Haarentfernung.

Benutzerfreundlich: Mehrsprachige Menü für verschiedene Betreiber

Genau: Hohe Energiedichte Ausgang sicherzustellen, dass es für alle Arten von Haut anpassen. Die Laserenergie kann tief Haarfollikel erreichen und effektiv absorbiert werden.

Flexibel: Einstellbarer Frequenz ist die maximale Ausgangsfrequenz 10 Hz

Längere Lebensdauer

Kühlsystem: Air + Kühlwasser + Diode + TEC. TEC ist die neueste Kühlverfahren, die weit in den Kühlschränke zu verwenden, diese neue Kühlverfahren können die Diodenlaser in einer geeigneten Arbeitsumgebung bestätigen und es in der niedrigen Temperatur zu steuern, auch für lange Zeit contentiously Arbeiten.

Strenge Temperaturkontrolle: ob das Temperatur ist 35 Grad über die Maschine stoppt Arbeit, kann dies auch zum Schutz der Therapie Griff Sicherheit, insbesondere für die Stäbe und Kristallfilter.

Importierte Stromversorgung: Taiwan importiert, ist die beste Stromversorgung auf dem Markt, stellen Sie sicher, dass die Maschine stabil und Energie genug.

Deutschland importiert Bars: die shooting der Maschine über 5.000.000 mal bestätigen und genug Energie haben.

Niedrigere Betriebskosten

Mit weniger Behandlungszeit und eine längere Lebensdauer, ist das Gerät laufenden Kosten auf jeden Kunden erheblich verringert.

In Lanyuan, können Sie die am besten geeignete Maschine für Ihre Schönheit Karriere zu finden.

Maßgeschneiderte Funktion Kombination verschiedener Schönheit Zweck zu erfüllen.

Verschiedene Fälle Optionen anderen Stil in Ihrem Arbeitsraum zu passen.

Bedienung:

1. Technische Anweisung Dokumente.
- 2.Technical Unterstützung von Bildern, Videos und Online-Unterricht.
- 3.Response innerhalb von 24 Stunden.

Garantie:

Ein Jahr Garantie, die Erhaltung des Lebens. Unsere Ingenieure technische Unterstützung wird konstant sein.

Package

Alle Instrumente gut durch Styropor, Luftfilterkasten oder Begasung Holzkisten verpackt.



Versand und Lieferung

Versand: per Flugzeug, auf dem Seeweg oder durch Eil.

Lieferzeit: 3-10 Werktage durch Probe.

H.K Lanyuan Schutz (Wuhan) Co., Limited
Wuhan Lanyuan Schutz Co., Ltd

Flora Xie

Tel: 0086-027-83734835

Skype: jyboard

Email: flora@lanyuansupply.com