

# Lanyuan Laser-Haarentfernung Maschine für Salon

## Hauptfunktion

### \*Haarentfernung

Beseitigen, abschütteln unerwünschte Haare wie Lippe Haare, Bart, Achselhaare, Haare an Armen, Beinen andbikini Bereich. Geeignet für sowohl helle als auch dunkle Haut.

### \*Hautverjüngung



## Arbeitstheorie

1. Das Gerät kann auf dem Zielgewebe effektiv durchdringen, und die entsprechende Laserpulszeit kann die akkumulierte Energie sicherzustellen, das Zielgewebe zu durchbrechen, ohne das umgebende Gewebe zu beschädigen.
2. Die entsprechende Energiedichte kann genügend Energieabgabe in einer bestimmten Zeit liefern die Zielgewebe zu durchbrechen, ohne das umgebende Gewebe zu beschädigen.
3. Die entsprechende epidermale Schutzmaßnahme kann genug Schaden der anvisierten Gewebe gewährleisten, ohne das umliegende Gewebe zu beschädigen;
4. Der Multipuls-Laser dieser Halbleiter-Laser-Haarentfernung Serie wählt den Modus einer relativ geringen Energiedichte Mascara auf 75 ° C zu erwärmen und halten diesen Zustand mit den Handwerkzeugen unter 10Hz schieben und dann sowohl die Haarfollikel und das Zellwachstum eindämmen wird inaktiv, um das Ziel der dauerhaften Haarentfernung zu erreichen.

Artikel	Dauerhafte Haarentfernung Maschine
Art	Laser
Lasertyp	Halbleiter / Einfrieren schmerzlos Laser
Q-Switch	Nein
Stil	tragbar
Laserinstrument Arbeitsmodus	Impulsbetrieb
abkühlende Flosse	240 * 2
Wellenlänge	808nm ± 10nm
Lichtfleckgröße	10mm * 16mm
Impulsbreite	10-300ms
Maximale Energie eines Pulses	3J-140J
Impulse Energie	140J + 10J
Laserinstrument Leistung	600W
Eingangsleistung	1200W
Betriebsspannung	110V + 10%, 50 Hz
OSD-Sprache	Chinesisch, Englisch

Versicherungs Spezifikation	Max 10 A
Größe (Maschine)	970 * 730 * 355mm
Gewicht	≈47kg

## Höhepunkte

### Bessere Kundenerfahrung

**Kühl und schmerzlos:** Deutschland Mikrokanalkühltechnik realisieren Punkt Haarentfernung Einfrieren, vollständig das Saphirhautschutzsystem garantiert halten bei einer Temperatur von 4 ° C.

**Schnelle und vollständige:** Große Platz Ort, um den Behandlungsbereich zu erhöhen und deckt alle Ecken der Haut.

**Kein Hyperpigmentierung:** direkt in das Zielgewebe eindringen können.

### Safer

**Hauttemperaturregelung:** die Kühltechnik sorgt für die Haut in komfortablen Zustand.

**Keine Entzündung:** die Laserenergie ohne Beschädigung der Haut direkt auf die Haarfollikel erreichen.

**Neueste Technik:** garantiert durch die neueste Technologie in Optics Valley in China, wo liegt die High-Density-High-Tech-Unternehmen.

### Mehr efficient

**Große Spot:** 16mm \* 16mm großen Spot machen es einfacher für große Fläche Haarentfernung.

**Benutzerfreundlich:** Mehrsprachige Menü für verschiedene Betreiber

**Genau:** Hohe Energiedichte Ausgang sicherzustellen, dass es für alle Arten von Haut anpassen. Die Laserenergie kann tief Haarfollikel erreichen und effektiv absorbiert werden.

**Flexibel:** Einstellbarer Frequenz ist die maximale Ausgangsfrequenz 10 Hz

### Längere Lebensdauer

**Kühlsystem:** Air + Wasser + Diode + TEC Kühlung. TEC ist die neueste Kühlverfahren, die weit in den Kühlschranks zu verwenden, diese neue Kühlverfahren können die Diodenlaser in einer geeigneten Arbeitsumgebung bestätigen und es in der niedrigen Temperatur zu steuern, auch für lange Zeit contentiously Arbeiten.

**Strenge Temperaturkontrolle:** ob das Temperatur ist 35 Grad über die Maschine stoppt Arbeit, kann dies auch zum Schutz der Therapie Griff Sicherheit, insbesondere für die Stäbe und Kristallfilter.

**Importierte Stromversorgung:** Taiwan importiert, ist die beste Stromversorgung auf dem Markt, stellen Sie sicher, dass die Maschine stabil und Energie genug.

**Deutschland importiert Bars:** die shooting der Maschine über 5.000.000 mal bestätigen und genug Energie haben.

### Niedrigere Betriebskosten

Mit weniger Behandlungszeit und eine längere Lebensdauer, ist das Gerät laufenden Kosten auf jeden Kunden erheblich verringert.

## In Lanyuan, können Sie die am besten geeignete Maschine für Ihre Schönheit Karriere zu finden.

Maßgeschneiderte Funktion Kombination verschiedener Schönheit Zweck zu erfüllen.

Verschiedene Fälle Optionen anderen Stil in Ihrem Arbeitsraum zu passen.

### Bedienung:

1. Technische Anweisung Dokumente.
2. Technical Unterstützung von Bildern, Videos und Online-Unterricht.
3. Response innerhalb von 24 Stunden.

### Garantie:

Ein Jahr Garantie, die Erhaltung des Lebens. Unsere Ingenieure technische Unterstützung wird konstant sein.

### Package

Alle Instrumente gut durch Styropor, Luftfilterkasten oder Begasung Holzkisten verpackt.

### F: Es gibt eine Menge von Schönheit equipment Unternehmen in China. Was ist Ihr Vorteil?

A: Unsere Lage bietet uns große Bequemlichkeit. Wir haben Zugriff auf die Technologie und kann es schnell auf unsere Produkte. Zugleich verringert sich die Bequemlichkeit stark unsere Kosten. So können wir unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte zu sehr günstigen Preis.

### F: Wie garantieren Sie Ihre Qualität? Was passiert, wenn ich eine kaputte Maschine erhalten?

A: Wir steuern ausschließlich die Rohstoffeinkauf. Wir werden bei der Produktion Kontrolle vor Ort tun. Und wenn das Produkt fertig ist, werden wir zig-mal testen, um sicherzustellen, dass es gut funktioniert. Die ganze Maschine wird gut durch Schaum und Feld geschützt, um sicherzustellen, keine Schäden während des Transports.



### Versand und Lieferung

Versand: per Flugzeug, auf dem Seeweg oder durch Eil.

Lieferzeit: 3-10 Werktage durch Probe.

### H.K Lanyuan Schutz (Wuhan) Co., Limited Wuhan Lanyuan Schutz Co., Ltd

Flora Xie

Tel: 0086-027-83734835

Skype: jyboard

Email: flora@lanyuansupply.com